



## Cleaning Sets for Microscopes

### Features

- This economical and fully equipped 7-piece cleaning set contains everything you need for the very best care of your microscope.
- A silicon hand blower, dust brush, 60 ml of cleaning liquid, lint-free duster, optical cleaning cloths and cleaning swabs. You get all that in a high-quality KERN storage bag which you can also easily fix onto your belt.
- You can use this set not only to gently clean your microscope, but also for example your camera, binoculars or all other optical surfaces.
- The cleaning liquid is also available separately

STANDARD



Model

Description

KERN

OCS 901

7-piece cleaning sets for microscopes und other optical instruments

OCS-A1101

Cleaning liquid

## Piktogramok: KERN mikroszkópok, refraktométerek



**360°-ban elforgatható mikroszkópfej**



**Monokuláris mikroszkóp**  
Egy szemmel végezhető vizsgálatokhoz



**Binokuláris mikroszkóp**  
Két szemmel végezhető vizsgálatokhoz



**Trinokulár mikroszkóp** Két szemmel végezhető vizsgálatokhoz és egy külön csatlakozóval opcionálisan rendelhető kamerák csatlakoztatásához



**Abbe Condenser**  
Nagy numerikus apertúra, koncentrált fókusz és fény



**Halogén megvilágítás**  
Éles, kontrasztos kép



**LED megvilágítás**  
Hideg fényű, energiatakarékos, hosszú élettartamú megvilágítás



**LED megvilágítás**  
Speciális LED  $\lambda = 589$  nm hullámhosszal (sárga fény)



**Felső megvilágítás**  
Nem áttetsző tárgyakhoz



**Alsó megvilágítás**  
Áttetsző tárgyakhoz



**Fluoreszkáló megvilágítás**  
Sztereo mikroszkópokhoz



**Fluoreszkáló megvilágítás**  
100 W-os nagynyomású gőzlámpával vagy 5 W-os LED-del



**Fénymező-megvilágító egység**  
Nagyobb kontraszthoz



**Sötétmező megvilágító egység**  
Nagyobb kontraszt indirekt megvilágításnál



**Polarizációs egység**  
A fény polarizálásához



**Végtelenített rendszer**  
Végtelenre korrigált optikai rendszer



**Zoom nagyítás**  
Sztereo mikroszkópoknál



**Auto - fókusz**  
Automatikusan beálló fókusz



**Telecentrikus rendszer**  
Sztereo mikroszkópokhoz, szemfáradás elkerüléséhez



**Beépített skála**  
Okulárban



**SD kártya**  
Adatok tárolásához



**USB csatlakozó**  
A mérőeszköz csatlakoztatására PC-hez vagy más perifériához



**WiFi csatlakozás**  
Adatátvitel nyomtatóra, PC-re vagy más perifériára



**HDMI digitális kamera**  
Képek közvetlen átviteléhez külső megjelenítő eszközökre



**PC szoftver**  
A mért értékek átvitelére és feldolgozására PC-n



**Automatikus hőmérséklet kompenzálás**  
10 °C és 30 °C között végzett méréseknél



**Por és folyadék elleni védelmi fokozat IPxx besorolás szerint:**  
A védelem konkrét fokozatát a piktogram mutatja.



**Elemes működés**  
Elemmel működő eszköz.  
Az elem típusa a terméknél van megadva



**Újratölthető elemmel működés**  
Újratölthető elem fogadására előkészített eszköz



**Hálózati adapter**  
230V/50Hz EU szabvány szerint  
Rendelésre GB, AUS, USA verzió



**Hálózati működés**  
Eszközbe beépítve. 230V/50Hz EU szabvány. Rendelésre GB, AUS, USA szabvány szerint



**Kiszállítás**  
Magyarországra általában 5 munkanap



**Rakapos kiszállítás**  
Magyarországra általában 10 munkanap.

## Rövidítések

<b>C-Mount</b>	Adapter kamera csatlakoztatásához trinokulár mikroszkópokhoz	<b>SWF</b>	Szuperszéles látómező (legalább $\varnothing 23$ mm 10x okkulárral)
<b>FPS</b>	Képkocka frissítés másodpercenként	<b>W.D.</b>	Munkatávolság
<b>H(S)WF</b>	Magas (Szuper) széles látómező (szemüveget viselőknél)	<b>WF</b>	Széles látómező ( $\varnothing 22$ mm-ig 10x okkulárral)
<b>LWD</b>	Nagy munkatáv		
<b>N.A.</b>	Numerikus Apertúra		



PRECIMER KFT.

[info@precimer.hu](mailto:info@precimer.hu)

<https://precimer.hu>

<https://facebook.com/Precimer.Kft>

# PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985