

Features

- **Convenient recipe weighing:** 99 recipes with 10 components each can be stored in plain text. There is a function to adjust the other components if the initial weight was too high. The actual values and the desired values well as the proportionate percentages can be printed afterwards.
- **Multiplier function:** recipes with the ingredient weights recorded as percentage values can easily be replicated by entering a new target weight. The ideal solution for the preparation of larger containers, bulk packs etc.
- **Rapid function** for shortened stabilisation time with reduced readout
- **Control outputs (optocoupler, digital I/O)** to connect relays, signal lamps, valves etc. (35V/80mA)

Technical data

- Large backlit LCD touch display, digit height 18 mm, screen diagonal 5,8" (127×74 mm)
- Weighing plate dimensions, stainless steel W×D×H
 - A 228×228×95 mm
 - B 315×308×75 mm
 - C 450×350×115 mm
 - D 650×500×142 mm
- Dimensions of display device W×D×H 200×155×68 mm
- Cable length of display device approx., for models with weighing plate size
 - A 1 m
 - B, D 2 m
 - C 0,6 m
- Permissible ambient temperature 10 °C/40 °C

Accessories

- **Rechargeable battery pack external**, operating time up to 20 h without backlight, charging time approx. 10 h, KERN KS-A01
- **Signal lamp** for visual support of weighing with tolerance range, KERN IKT-A04
- **RS-232/Ethernet adapter** for connection to an IP-based Ethernet network, KERN YKI-01
- **RS-232/USB adapter**, to connect peripheral devices with USB connection, KERN AFH 12
- **Set for underfloor weighing**, consists of platform, bow, hook, only for models with weighing plate B, KERN DS-A01
- **Stand** to elevate display device, for models with weighing plate size B, C, height of stand approx. 480 mm, KERN IKT-A06
- **Wall mount** for display device, KERN IKT-A03
- **Suitable printers** see *Accessories*

Modes

- ① Weighing
- ② Counting
- ③ Dispensing
- ④ Recipe weighing
- ⑤ Checkweighing
- ⑥ Totalising with daily total
- ⑦ Percentage determination
- ⑧ Animal weighing
- ⑨ Surface weight
- ⑩ Density determination, only with B
- ⑪ Rapid function


Functions

- Capacity display with ①, ②, ⑤-⑦, ⑨-⑩
- Dispensing aid (-/+), with ③, ④
- Net/gross display, permanent, with ①, ③-⑤, ⑧-⑪
- Variable reference quantity, with ②
- Automatic reference optimisation, with ②
- PRE-TARE numerical or from the memory unit, with ①-⑦, ⑪
- Entering of item or batch description, operator etc., with ①-⑦, ⑪
- Freely programmable weighing unit, e.g. display direct in special units such as length of thread g/m, grammage g/m², or similar, with ⑨
- Date/time, with ①-⑪
- Statistical function, with ①
- GLP printout, with ①-⑪
- Individual formatting of up to 16 printer forms, recipes, operating mode master data in MS Excel, import via RS-232, for examples, see the internet, with ①-⑪

STANDARD



OPTION



Model	Weighing capacity [Max] kg	Readability [d] g	Smallest part weight [Normal] g/piece	Net weight approx. kg	Weighing plate	Option	
						DAkKS Calibr. Certificate	DAkKS KERN
KERN							
IKT 6K0.1	6	0,1	1	8	B		963-128
IKT 12K0.2*	12	0,2	2	8	B		963-128
IKT 30K0.5	30	0,5	5	8	B		963-128
IKT 60K1L	60	1	10	10	C		963-129
IKT 150K2XL	150	2	20	20	D		963-129
IKT 300K5XL	300	5	50	20	D		963-129
IKT 3K0.01S	3	0,01	0,1	6	A		963-127
IKT 8K0.05	8	0,05	0,5	8	B		963-128
IKT 16K0.1	16	0,1	1	8	B		963-128
IKT 30K0.1	30	0,1	1	8	B		963-128
IKT 30K0.1L	30	0,1	1	10	C		963-128
IKT 36K0.2*	36	0,2	2	8	B		963-128
IKT 36K0.2L	36	0,2	2	10	C		963-128
IKT 60K0.2L	60	0,2	2	10	C		963-129
IKT 65K0.5L	65	0,5	5	10	C		963-129
IKT 100K0.5L	100	0,5	5	10	C		963-129
IKT 150K1L	150	1	10	10	C		963-129

! *ONLY WHILE STOCKS LAST

KERN Piktogram:

 Belső jusztírózó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírózó súllyal történik.	 Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 Jusztírózó program (CAL) A pontossági beállításához külső súly szükséges.	 Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazárolási funkció.	 Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 Erőmérő cella
 Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre	 Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 WLAN adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre.	 Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 Elektromágneses erő kompenzáció
 Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhoz, szelepekhez stb.	 Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésevel stabil mérés érhető el.	 Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 Por és folyadék elleni védettség, IPxx A piktogram mutatja a védettség mértékét. Pl. IP67	 Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAKKS kalibrálás kérhető A várhatóátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Vezeték nélküli adatáramlás. A mérőegység és a kijelző/értékelő egység között integrált rádió modul alkalmaz.	 Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.		 Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.		
 Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.		

PRECIMER KFT.

 info@precimer.hu

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

