

Test weights class M1

Class M1 · Test weights, stainless steel, stackable

Test weight material: finely turned stainless steel

Weight	Tol +/- g	Test weight, stainless steel	Wooden box	DAkkS certificate
		KERN	KERN	KERN
10 kg	0,5	347-141	337-141-200	962-644
20 kg	1,0	347-151	337-151-200	962-645
50 kg	2,5	347-161	337-161-200	962-646

Class M1 · Heavy duty weights, lacquered cast iron, stackable

Designed to be lifted with forklift trucks or cranes, delivery time is approx. 4 weeks

Dimensions: see internet

Weight	Tol +/- g	Heavy duty weight, cast iron	DAkkS certificate
		KERN	KERN
100 kg	5	346-81	962-691
200 kg	10	346-82	962-692
500 kg	25	346-83	962-693
1000 kg	50	346-84	962-694
2000 kg	100	346-85	962-695



Note







We also offer a large range of heavy-duty weights in other materials, for example, stainless steel and in other forms, for example, discs or individual weight containers, please ask for details.

Class M1 · Weight sets, knob shape, finely turned brass or stainless steel

Test weight material: Milligramm weights Aluminium/German silver, individual weights finely turned brass or stainless steel.

*Plastic case

**Aluminium protected case

Weight	Knob shape, finely turned brass, in plastic case	Knob shape, finely turned stainless steel, in plastic case	Knob shape, finely turned brass, in wooden case	Knob shape, finely turned stainless steel, in wooden case	Knob shape, finely turned, brass, in aluminium protected case	Knob shape, finely turned stainless steel, in aluminium protected case	DAkkS certificate
	KERN 	KERN 	KERN 	KERN 	KERN 	KERN 	KERN
1 mg - 500 mg	348-22*	348-22*	348-22*	348-22*	348-226**	348-226**	962-650
1 mg - 50 g	343-424	343-024	343-42	343-02	343-426	343-026	962-601
1 mg - 100 g	343-434	343-034	343-43	343-03	343-436	343-036	962-602
1 mg - 200 g	343-444	343-044	343-44	343-04	343-446	343-046	962-603
1 mg - 500 g	343-454	343-054	343-45	343-05	343-456	343-056	962-604
1 mg - 1 kg	343-464	343-064	343-46	343-06	343-466	343-066	962-605
1 mg - 2 kg	343-474	343-074	343-47	343-07	343-476	343-076	962-606
1 mg - 5 kg	343-484	343-084	343-48	343-08	343-486	343-086	962-607
1 mg - 10 kg	-	-	343-49	343-09	343-496	343-096	962-608
1 g - 50 g	344-424	344-024	344-42	344-02	344-426	344-026	962-615
1 g - 100 g	344-434	344-034	344-43	344-03	344-436	344-036	962-616
1 g - 200 g	344-444	344-044	344-44	344-04	344-446	344-046	962-617
1 g - 500 g	344-454	344-054	344-45	344-05	344-456	344-056	962-618
1 g - 1 kg	344-464	344-064	344-46	344-06	344-466	344-066	962-619
1 g - 2 kg	344-474	344-074	344-47	344-07	344-476	344-076	962-620
1 g - 5 kg	344-484	344-084	344-48	344-08	344-486	344-086	962-621
1 g - 10 kg	-	-	344-49	344-09	344-496	344-096	962-622

KERN Piktogram:

 Belső jusztírózó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírózó súllyal történik.	 Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 Jusztírózó program (CAL) A pontossági beállításához külső súly szükséges.	 Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszazárolási funkció.	 Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 Erőmérő cella
 Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre	 Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodell.	 Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 WLAN adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre.	 Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 Elektromágneses erő kompenzáció
 Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhoz, szelepekhez stb.	 Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűréssel stabil mérés érhető el.	 Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 Por és folyadék elleni védettség, IPxx A piktogram mutatja a védettség mértékét. Pl. IP67	 Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAKKS kalibrálás kérhető A várhatóátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 Vezeték nélküli adatáramlás. A mérőegység és a kijelző/értékelő egység között integrált rádió modul alkalmaz.	 Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.		 Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.		
 Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.		

PRECIMER KFT.

 info@precimer.hu

 <https://precimer.hu>

 <https://facebook.com/Precimer.Kft>

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

