

Test Weights and Boxes

Class M1



Milligram weights,
flat polygonal sheet



Individual weights/weight sets,
knob shape, finely turned
stainless steel



Hook weights, finely turned
stainless steel



Slotted weights, finely turned
stainless steel



Plastic box, for individual
weights ≤ 200 g, for hook
weights and slotted weights
≤ 50 g



Plastic box, lined, for
individual weights ≥ 500 g,
for hook weights and
slotted weights ≥ 100 g



Aluminium protected box,
lined, for individual weights



Wooden box, not lined,
for individual weights ≤ 500 g



Wooden box, not lined,
for individual weights ≥ 1 kg



Milligram weight
set in plastic case
(348-22)



Milligram weight
set in aluminium
protected case,
lined (348-226)



Plastic case, lined, for weight sets,
knob shape, finely turned
stainless steel



Aluminium protected case, lined,
for weight sets, knob shape,
finely turned stainless steel



Wooden case, for weight sets,
knob shape, finely turned
stainless steel



Test weights (10–50 kg), finely turned
stainless steel KERN 347-141 ff,
optional: Wooden box



Beam bars, aluminium or
stainless steel




Block weights, lacquered cast iron/stainless steel glass bead blasted,
optional: Aluminium protected box, lined



Class M1 · Test weights, stackable

Test weight material: finely turned stainless steel

Weight	Tol +/- g	Test weight	Wooden box	DAkkS certificate
		KERN	KERN 	KERN
10 kg	0,5	347-141	337-141-200	962-644
20 kg	1,0	347-151	337-151-200	962-645
50 kg	2,5	347-161	337-161-200	962-646

Class M1 · Heavy duty weights, stackable

Heavy duty weight material: lacquered cast iron

Designed to be lifted with forklift trucks or cranes, delivery time is approx. 6-8 weeks

Dimensions: see internet




Weight	Tol +/- g	Heavy duty weight	DAkkS certificate
		KERN	KERN
100 kg	5	346-81	962-691
200 kg	10	346-82	962-692
500 kg	25	346-83	962-693
1000 kg	50	346-84	962-694
2000 kg	100	346-85	962-695

Note

We also offer a large range of heavy-duty weights in other materials, (e.g. stainless steel) and in other forms (e.g. discs) or individual weight containers, please ask for details.

Class M1 · Weight sets, knob shape

Test weight material: Milligram weights stainless steel, individual weights finely turned stainless steel

Weight	Knob shape, in plastic case	Knob shape, in aluminium protected case	Knob shape, in wooden case	DAkkS certificate
	KERN 	KERN 	KERN 	KERN
1 mg - 500 mg	348-22	348-226	-	962-650
1 mg - 50 g	343-024	343-026	343-02	962-601
1 mg - 100 g	343-034	343-036	343-03	962-602
1 mg - 200 g	343-044	343-046	343-04	962-603
1 mg - 500 g	343-054	343-056	343-05	962-604
1 mg - 1 kg	343-064	343-066	343-06	962-605
1 mg - 2 kg	343-074	343-076	343-07	962-606
1 mg - 5 kg	343-084	343-086	343-08	962-607
1 mg - 10 kg	-	343-096	343-09	962-608
1 g - 50 g	344-024	344-026	344-02	962-615
1 g - 100 g	344-034	344-036	344-03	962-616
1 g - 200 g	344-044	344-046	344-04	962-617
1 g - 500 g	344-054	344-056	344-05	962-618
1 g - 1 kg	344-064	344-066	344-06	962-619
1 g - 2 kg	344-074	344-076	344-07	962-620
1 g - 5 kg	344-084	344-086	344-08	962-621
1 g - 10 kg	-	344-096	344-09	962-622

KERN Piktogram:

 CAL INT	Belső juszírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott juszírozó súllyal történik.	 PCS	Darbszámlálás A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.	 UNDER	Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.
 CAL EXT	Juszírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.	 RECIPE A	Receptúra A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen)	 BATT	Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.
 MEMORY	Memória. A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárazási tömeg stb. PLU	 RECIPE B	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.	 ACCU	Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.
 ALIBI	ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal.	 RECIPE C	Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, cél-értékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszaszámolási funkció.	 MULTI	Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint: A) EU, GB B) EU, GB, CH, USA C) EU, GB, CH, USA, AUS
 RS 232	RS-232 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.	 SUM	Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.	 230 V	230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 RS 485	RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.	 KCP	KERN Kommunikációs Protokoll KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.	 230 V	Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.
 USB	USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 DMS	Erőmérő cella	 T-FORK	Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.
 BT	Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközhöz	 PERCENT	Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.	 FORCE	Elektromágneses erő kompenzáció
 W LAN	Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközhöz.	 UNIT	Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre. Lásd a mérlegmodellt.	 SC TECH	Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizitás.
 SWITCH	Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző Impákhoz, szelepekhez stb.	 TOL	Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.	 M +3 DAYS	Hitelesíthető mérleg A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 DUAL	Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.	 MOVE	Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésevel stabil mérés érhető el.	 DAKKS +3 DAYS	DAKKS kalibrálás kérhető A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 LAN	Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.	 IP	Por és folyadék elleni védetség, IPxx A piktogram mutatja a védetség mértékét. Pl. IP67	 DAY	A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 KUP	KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlóg, Ethernet) adatcserével	 EASY-T	Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.	 DAYS	Raklap szállítmány A várható szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP INTERN	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával nyomtatótól függetlenül.	 INOX	Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.	 ISO +10 DAYS	Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.
 GLP PRINTER	GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.				
 ANALOG	Analog interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analog mérésekhez.				

PRECIMER KFT.



info@precimer.hu



https://precimer.hu



https://facebook.com/Precimer.Kft

PRECIMER

Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása, hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

