







3 Single-cell advanced technology:

- · Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material
- · Stable temperature behaviour
- · Short stabilisation time: steady weight values within approx. 3 s under laboratory conditions
- · Shock proof construction
- · High corner load performance



Multifunctional laboratory balance with single-cell weighing system, verification optional

Features

- · KERN PBS: Adjusting program CAL for quick setting of the balance accuracy using an external test weight at an additional price, see Test Weights
- · KERN PBJ: Internal adjustment in the case of a change in temperature and time-controlled at defined intervals, guarantees high degree of accuracy and makes the balance independent of its location of use
- · Metal housing: robust and sturdy
- · Dosage aid: High stability mode and other filter settings can be selected
- · Weighing with tolerance range (checkweighing): a visual signal helps with portioning, dispensing or grading
- · Summation of weight values
- · Identification number: 4 digits, printed on calibration protocol freely programmable
- Automatic data output to the PC/printer each time the balance is steady

- 1 Draught shield standard for models with weighing plate size A, weighing space W×D×H 180×193×87 mm
- Protective working cover included with delivery

Technical data

- · Large backlit LCD display, Digit height 14 mm
- · Dimensions weighing surface, stainless steel
- A W×D 112×112 mm
- **B** W×D 180×190 mm, see larger picture
- · Overall dimensions (without draught shield) W×D×H: 210×330×70 mm
- Net weight approx. 4,2 kg
- Permissible ambient temperature 10 °C/30 °C

Accessories

- Protective working cover, scope of delivery: 5 items, for models with weighing plate size
- A KERN PBS-A01S05
- **B** KERN PBS-A02S05
- 2 Set for density determination of liquids and solids with density ≥ 1, for models with weighing plate size
- A KERN PBS-A04
- **B** KERN PBS-A03
- · Minimum weight of sample, smallest weight to be weighed, depending on the required process accuracy, only in combination with a DAkkS calibration certificate, KERN 969-103
- · Equipment qualification: compliant qualification concept which includes the following validation services, Installation Qualification (IQ), Operating Qualification (OQ)
- · Further details, plenty of further accessories and suitable printers see Accessories







































Model	Weighing	Roadahility	Verification	Minimal	Linearity	Weighing Net	Not	Options	
Wodel	capacity	Readability	value	load	Linearity	plate	weight	Verification	DAkkS Calibr. Certificate
	[Max]	[d]	[e]	[Min]				M	DAkkS
KERN	g	g	g	g	g		kg	KERN	KERN
PBS 620-3M	620	0,001	-	-	± 0,002	Α	3,2	-	963-103
PBS 4200-2M	4200	0,01	-	-	± 0,02	В	3,2	-	963-127
PBS 6200-2M	6200	0,01	-	-	± 0,02	В	3,4	-	963-104

Note: For devices that require verification (conformity assessment according to NAWI 2014/31/EU), please include the verification when placing your order.

	the initial verification is not possible after delivery. Please inform the full address of the location of use for the initial verification.									
PBJ 620-3M	620	0,001	0,01	0,1	± 0,002	Α	4,2	965-201 🗓	963-103	
PBJ 4200-2M	4200	0,01	0,1	0,5	± 0,02	В	5,0	965-216 🗓	963-127	
PBJ 6200-2M	6200	0,01	0,1	1	± 0,02	В	5,0	965-202 🗓	963-104	
PBI 8200-1M	8200	0.1	1	5	+ 0.2	В	5.0	065 217 III	963-128	

KERN Piktogram:



CAL EXT

MEMORY

• AREA •

RS 232

RS 485

PLU


ALIBI MEMORY

RS-232 adat-interfész

RS-485 adat-interfész

A mérleg csatlakoztatására

Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.



Jusztírozó program (CAL)

A pontossági beállításhoz külső súly szükséges

A mérleg beépített memóriával rendelkezik.

Pl. sorszám, tömeg, tárázási tömeg stb.

A mérési eredmények elektronikus

nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.



Darbszámlálás

A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.



A tára-edény súlya és a recept összetevői



számára külön tárolóval (nettó összesen)



Receptúra

Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel.

Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.



Receptúra

Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszaszámolási funkció.



Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.



A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.

elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal RECIPE



USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz,

PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. Bluetooth adat-interfész



Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre

Wifi adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre.



WLAN

Kontrol kimenet Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző lmpákhoz, szelepekhez stb.



Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.



Hálózati interfész

A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható. LAN

KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlóg, Ethernet) adatcserével KUP



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megje**len**ítése **dát**ummal órával nyomtatótól **függetle**nül.



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.



Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg mérésekhez.

KERN Kommunikációs Protokol KCP KERN mérlegekhez és más műszerekhez használható szabványos adatátviteli lehetőség A Kern KCP-s eszközök könnyen

kapcsolhatóak PC-khez, PLC-khez és más rendszerekhez.



Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.



Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mérték**egységekr**e. Lásd a mérlegmodellt.



Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.



Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésével stabill mérés érhető el.



Por és folyadék elleni védettség, IPxx A piktogram mutatja a védettség mértékét.



Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.



Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.



Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.



Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. Az elem típusa a mérleg típusától függ.



Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.



Univerzális adapter:univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint:

A) EU, GB

B) EU, GB, CH, USA

C) EU, GB, CH, USA, AUS



230V/50Hz Szabványos kialakítás,

Németország, Magyarország. 230 V Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.



Hálózati kábel 230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál



Erőmérő cella



Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.



Elektromágneses erő kompenzáció



Monoblokk cella

Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata. Nagyobb precizítás.



Hitelesíthető mérleg

A várhat átfutási átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

DAkkS +3 DAYS

DAkkS kalibrálás kérhető

Gyári kalibrálás (ISO)

A várhatátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



Raklap szállítmány



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.





PRECIMER KFT.



info@precimer.hu



https://precimer.hu





Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705