





# Robust counting scale with large article memory, convenient operating philosophy and checkweighing display, counting resolution up to 30,000 points

#### Features

- Innovative counting with tolerance range (Check-weighing): The counting process can be supported visually and/or audibly and this therefore makes portion division, dispensing and grading easier
   Visual signal: the colour of the display changes depending on the counting result (not enough/ok/too much)
- Audible signal: the frequency of the audible signal changes depending on the counting result (not enough/ok/too much)
- Ideal for workshops for people with disabilities, particularly loud or quiet environments, where operators change frequently, etc.
- Three displays for weight display, reference weight, total pieces
- Precise counting: The automatic reference weight optimisation of reference weight gradually improves the average piece weight value
- Programmable using numerical key pad:
- Required reference quantity
- Known reference weight

- Counting results memory: adds up all individual piece counts, result is shown in total weight and total pieces
- PRE-TARE function for manual subtraction of a known container weight, useful for checking fill-levels
- 20 direct price keys for frequently recurring reference weights and PRE-Tare values
- Memory for 50 reference weights and PRE-Tare values
- High mobility: thanks to rechargeable battery operation, compact, lightweight construction, it is suitable for the use in several locations
- Two balances in one: Changes from counting mode to weighing mode at the touch of a key
  Energy management: Backlight turns off after
- 5 sec, can be switched off
- Protective working cover included with delivery

#### Technical data

- Large backlit LCD displays, digit height 18 mm
   Rechargeable battery pack integrated, as standard, operating time up to 160 h without backlight, charging time approx. 14 h
- Dimensions weighing surface, stainless steel, W×D 315×215 mm
- Overall dimensions W×D×H, 350×330×120 mm
- Net weight approx. 3,6 kg
- Permissible ambient temperature -10  $^{\circ}\text{C}/40$   $^{\circ}\text{C}$

#### Accessories

- Protective working cover, scope of delivery 5 items, KERN RIB-A01S05
- Internal rechargeable battery pack, operating time up to 160 h without backlight, charging time approx. 14 h, KERN GAB-A04

STANDARD								OPTION
			-√+ ⊙ Эু,					DAkkS
CAL EXT MEMORY	PCS	SUM	TOL	ACCU	MULTI	DMS	1 DAY	+3 DAYS

Model	Weighing capacity	Readability	Smallest part weight	Counting resolution	Options DAkkS Calibr. Certificate	
KERN	[Max] kg	[d] g	(Normal) g/piece	Points	<b>DAkkS</b> KERN	
CIB 3K-4	3	0,2	1	30.000	963-127	
CIB 6K-4	6	0,5	2	30.000	963-128	
CIB 10K-3	15	1	5	30.000	963-128	
CIB 30K-3	30	2	10	30.000	963-128	

## **KERN Piktogram:**



Belső jusztírozó automatika (CAL) A pontosság beállítása egy belső, motorral mozgatott jusztírozó súllyal történik.



Jusztírozó program (CAL) A pontossági beállításhoz külső súly szükséges



Memória.



A mérleg beépített memóriával rendelkezik. Pl. sorszám, tömeg, tárázási tömeg stb. PLU



ALIBI MEMORY A mérési eredmények elektronikus elérése összhangban a 2009/23/EC szabvánnyal RECIPE

RS-232 adat-interfész • 6882.• A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz. RS 232



RS-485 adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz. RS 485 Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.




∦

BT

USB adat-interfész A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb periférikus eszközhöz.

Bluetooth adat-interfész Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb periférikus eszközre



vagy egyéb periférikus eszközre. Kontrol kimenet



Optocsatoló, digitális I/O Csatlakozás relékhez, ellenőrző lmpákhoz, szelepekhez stb.



Interfész második mérleghez Közvetlen kapcsolat egy második mérleghez.



Hálózati interfész A mérleg csatlakoztatására egy Ethernet hálózathoz. A KERN mérlegekhez univerzális RS-232/LAN konverter is használható.



KERN Univerzális Port (KUP): adatátviteli lehetőség KUP interfészekkel (pl. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN, Ananlóg, Ethernet) adatcserével



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megje**len**ítése dátummal órával nyomtatótól **függetle**nül.



GLP /ISO jegyzőkönyvezés A mérési adatok megjelenítése dátummal órával. Csak KERN nyomtatókkal.



Analóg interfész Megfelelő periférikus eszközökhöz való kapcsolódás analóg



### Darbszámlálás

A referencia darabszám választható. A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.



A tára-edény súlya és a recept összetevői számára külön tárolóval (nettó összesen) RECIPE



Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel. RECIPE

Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül.



Receptúra Belső memória a recepteknek névvel, célértékkel és az összetevőkkel. Felhasználói útmutatás a kijelzőn keresztül. Kényelmi funkciók, mint pl.: vonalkód és visszaszámolási funkció.




Össztömeg meghatározás A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.

KERN Kommunikációs Protokol KCP

KERN mérlegekhez és más műszerekhez



KCP PROTOCOL





Százalék meghatározás A célértéktől (100%) való eltérés kijelzése %-ban.



Súlymértékegységek Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mérték**egységekr**e. Lásd a mérlegmodellt.



Mérés tűréshatárral A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.

M Rezgés-mentes mérés (Állatmérő program) A rezgés kiszűrésével stabill mérés érhető el. MOVE

Por és folyadék elleni védettség, IPxx

A piktogram mutatja a védettség mértékét.

#### 666 IP



Easy Touch Kapcsolódás Kapcsolódás, adatátvitel és kontrol PC-hez, táblagéphez és okos telefonhoz.

> Rozsdamentes acél A mérleg korrózió ellen védett.



Horoggal végzett mérések A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.

Elemes működés A mérleg elemmel (is) működik. BATT Az elem típusa a mérleg típusától függ.



Akkumulátoros működés Újratölthető készlet.



Erőmérő cella 



DMS

Rezgővillás technológia Rövid beállási idő, gyors mintavételezés.



Elektromágneses erő kompenzáció



Monoblokk cella Az erőkompenzációs eljárás továbbfejlesztett változata.Nagyobb precizítás.



Hitelesíthető mérleg A várhat átfutási átfutási időt a piktogram



mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



DAkkS kalibrálás kérhető A várhatátfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



Raklap szállítmány



A várhat szállítási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.



Gyári kalibrálás (ISO) A várható átfutási időt a piktogram mutatja. Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.





PRECIMER KFT.





4 https://facebook.com/Precimer.Kft



Mérőeszközök, mérlegek, súlyok kereskedelme, kalibrálása. hitelesítése

Számlázási cím: 1163 Budapest, Fuvallat utca 53.

Iroda és labor: 1163 Budapest, Cziráki utca 32.

Telefon: +36-1-273-1006, +36-1-383-7705

Fax: +36-1-383-1985

